

Valvola base LF-D-5M-MAXI-A-U

Codice prodotto: 546467

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Maxi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Filtro sinterizzato con separatore centrifugo
Volume max della condensa	2,72 fl oz (US)
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione di lavoro	28 psi...180 psi
Portata nominale standard	129 cfm
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	14 °F...140 °F
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	41 °F...140 °F
Temperatura ambiente	41 °F...140 °F
Peso prodotto	37694 oz
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC