

# Sottobase PBL-1/2-D-MAXI-L-NPT:LI

Codice prodotto: 546538

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|--|---|
| Dimensione                               | Maxi                                      |
| Serie                                    | D   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura del fluido                   | -10 °C...60 °C                            |
| Peso prodotto                            | 165 g                                     |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | NPT1/2-14                                 |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale sottobase                      | Zinco pressofuso                          |
| Materiale anello di tenuta               | NBR                                       |
| Materiale viti                           | Acciaio                                   |