

nipplo doppio E-G3/4-3/4NPT

Codice prodotto: 546549
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con 2 anelli di tenuta.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	17,9 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	60 Nm
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 2	32 Nm
Coppia di serraggio nominale	45 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	164,88 g
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	3/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS