


Distributore FR-8-1/8-BR

Codice prodotto: 546749

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	8.6 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Numero di uscite	8
Numero di linee di alimentazione	1
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto