


# cavo di collegamento KMYZ-9-24-AD-0,2-B

Codice prodotto: 547449

FESTO

Per adattare la configurazione degli attacchi ZB (M1H) a ZC (M1BH).



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Coppia di serraggio	0,25 Nm
Peso	18 g
Connessione elettrica	Connettore femmina angolare / maschio angolare Forma quadrata / Forma quadrata 2 poli / 2 poli
Composizione cavo	2x0,25
Diametro cavo	3,4 mm
Lunghezza cavo	0,2 m
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo