



cartuccia per generatore di vuoto VN-10-H

Codice prodotto: 547697

FESTO

Per generatore di vuoto VN, alto vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale, ugello Laval	0,95 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica dell'eiettore	Standard Alto vuoto
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar
Pressione d'esercizio per max. vuoto	3,5 bar
Vuoto max.	93 %
Pressione d'esercizio nominale	6 bar
Portata di aspirazione max. verso l'atmosfera	21,8 l/min
Tempo di alimentazione alla pressione d'esercizio nominale	1,02 s
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	1,65 g
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale ugello di ricezione	POM
Materiale ugello emettitore	Lega di alluminio per lavorazione plastica