

Raccordo a Y NPFB-Y-R18-2G18-MFF

Codice prodotto: 547740

FESTO

Per il collegamento con tubi.

Utilizzando dei perni filettati R e G si consiglia come mat. di tenuta supplement. un nastro di tenuta per filetti o un sigill. liquido. In altern. per assicurare la tenuta del p. filettato G si utilizzi un anello tenuta assiale in all. tenero AL 99,5.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Informazioni sui materiali, raccordo filettato | Ottone Nichelato |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 40 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 150 °C |
| Peso | 22 g |
| Attacco pneumatico 1 | R1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |