


# Nipplo doppio NPFB-D-2R18-M

Codice prodotto: 547787

FESTO

Per il collegamento con tubi.

Utilizzando dei perni filettati R e G si consiglia come mat. di tenuta supplement. un nastro di tenuta per filetti o un sigill. liquido. In altern. per assicurare la tenuta del p. filettato G si utilizzi un anello tenuta assiale in all. tenero AL 99,5.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Informazioni sui materiali, raccordo filettato	Ottone Nichelato
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 40 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso	11 g
Attacco pneumatico 1	R1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS