

# Modulo di alimentazione CDVI5.0-EB1X-DN-BI

Codice prodotto: 548434

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	26,5 mm
Numero max. posti valvola	1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Peso	255 g
Fissaggio	Con filetto femmina e perno distanziatore
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Attacco pneumatico 5	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS