

Connettore multipolare NECA-S1G9-P9-MP1

Codice prodotto: 548719

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante
Peso prodotto	60 g
Collegamento elettrico 1	Connettore femmina, Sub-D, a 9 poli
Collegamento elettrico 2	Morsetto a vite, a 9 poli
Intervallo di tensione d'esercizio DC	21.6 V...26.4 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1 A
Diametro cavo ammesso	5 mm...10 mm
Sezione del conduttore	0,34 mm ² ...1 mm ²
Nota sulla sezione dei cavi di collegamento	0,34-0,5 mm ² quando vengono usate bussole terminali
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Non condensante
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale ghiera	Ottone
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR