

fascetta stringitubi PQ-RK-12-B

Codice prodotto: 550595

FESTO

Per l'alloggiamento di tubi con 12, 15, 18, 22 e 28 mm di diametro esterno, colore bianco, a norma RoHS.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--------------------------|-------------------|
| Diametro nominale | 12 mm |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C |
| Peso | 2,4 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |