


kit assiale EAMM-A-F47-80G

Codice prodotto: 550947

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	21 Nm
Peso	1.000 g
Codice interfaccia, attuatore	F47
Codice interfaccia, motore in	80G
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS