

flangia motore EAMF-A-118A-160G

Codice prodotto: 550992

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Codice interfaccia, motore in	160G
Codice interfaccia, supporto giunto-motore	118A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS