

# Tube in plastica PEN-10X1,5-RT

Codice prodotto: 551477

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore  |
|---|---|
| Diametro esterno                                    | 10 mm   |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata        | 40 mm   |
| Diametro interno                                    | 7 mm  |
| Raggio minimo di curvatura                          | 23.5 mm   |
| Caratteristiche tubo                                | applicabile su catene portacavi   |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Pressione operativa in funzione della temperatura   | -0.95 bar...10 bar  |
| Nota sulla pressione operativa                      | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C  |
| Approvazione  | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)   |
| Autorità che rilascia il certificato                | B 013277 0506 00  |
| Fluido di lavoro                                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio)                 |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-B2-L  |
| Classe camera bianca                                | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente                                | -30 °C...60 °C  |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                  | 0.03766 kg/m  |
| Attacco pneumatico                                  | Per connettore a innesto diametro esterno 10 mm   |
| Colore  | Rosso   |
| Durezza Shore                                       | D 52 +/-3   |
| Nota sui materiali                                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)   |
| Materiale tubo                                      | PE  |