


riduttore EMGA-120-P-G5-SAS-140

Codice prodotto: 552199

FESTO

Adatto per servomotori.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	120 mm
Dimensioni flangia motore	140 mm
Gioco torsionale	0,12 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	5:1
Numero di giri max. ingresso	6.500 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	195 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	1,53 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	312 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	12 Nm/arcmin
Peso	6.000 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	120G
Interfaccia riduttore, motore	140A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS