


Blocchetto di collegamento VABM-C7-12G-G18-8

Codice prodotto: 552667

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	8
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto	210 g
Attacco dell'aria pilotaggio 12	M3
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto