


Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-F-M4-2-R2

Codice prodotto: 552818

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Metodo di misurazione	Sensore a sbarramento
Diametro min. dell'oggetto	0.15 mm
Fibra ottica - caratteristica speciale	Flessibile
Distanza di esercizio	300 mm
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Dimensione testata	M4
Lunghezza fibra ottica	2 m
Raggio minimo di curvatura	2 mm
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Diametro esterno	2.2 mm
Materiale corpo	Ottone, nichelato
Materiale fibra ottica	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III