

kit soffietto DADB-V6-80-S126-175

Codice prodotto: 553355

FESTO

Per cilindri a norma ISO 15552.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro esterno | 93 mm |
| Taglia | 80 |
| Corsa | 126 ... 175 mm |
| Prolungamento dello stelo | 49 mm |
| Forma | Rotonda |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Kit soffietti Con scarico convogliato |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Resistenza ai fluidi | Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine |
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso | 140 g |
| Fissaggio | Applicabile Con perno filettato |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale adattatori | PA rinforzato |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale soffietto | NBR |
| Materiale perni filettati | Acciaio inossidabile fortemente legato |