

kit soffietto DADB-V6-80-S426-475

Codice prodotto: 553367

FESTO

Per cilindri a norma ISO 15552.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	93 mm
Taglia	80
Corsa	426 ... 475 mm
Prolungamento dello stelo	110 mm
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistenza ai fluidi	Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	334 g
Fissaggio	Applicabile Con perno filettato
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatori	PA rinforzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale soffietto	NBR
Materiale perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato