

Kit soffietto DADB-S1-63-S476-500

Codice prodotto: 553519

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	57 mm
Dimensione	63
Intervallo corsa	476 mm...500 mm
Stelo prolungato	135 mm
Progettazione	Circolare
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Resistenza ai fluidi	Polvere Chip Oli Grassi Benzina
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso prodotto	189 g
Tipo di montaggio	Tramite perno filettato Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale componenti adattatore	Rinforzato con PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale della membrana	NBR
Materiale perno filettato	Acciaio inossidabile ad alta lega