

tubo in plastica PAN-10X1,5-RT

Codice prodotto: 553927

FESTO

Con tolleranza esterna, ad elevata resistenza termica e meccanica.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Raggio di curvatura influente sulla portata | 58 mm |
| Diametro interno | 7 mm |
| Raggio min. di curvatura | 27 mm |
| Caratteristiche tubo | Suitable for energy chains |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi |
| Omologazione | TÜV |
| Certificato ente preposto | B 013277 0506 00 |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,042 kg/m |
| Attacco pneumatico | Per attacco a innesto, filetto maschio 10 mm |
| Colore | Rosso |
| Durezza Shore | D 55 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale tubo flessibile | TPE-A |