

albero

EAMB-18-9-8X16-10X12

Codice prodotto: 558035

FESTO

Per adattamento di attuatori con albero cavo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	8 mm
Diametro alloggiamento 2	10 mm
Taglia	70
Lunghezza nominale	16 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,838 kgmm ²
Coppia trasferibile	12 Nm
Peso	29 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS