

# Bussola a innesto NPQM-D-S10-E-P10

Codice prodotto: 558814

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Dimensione   | Standard                                       |
| Dimensione nominale  | 8 mm   |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-13.775 psi...232 psi  |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...16 bar                             |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente   | -20 °C...70 °C                                 |
| Peso prodotto  | 11 g   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Bussola a innesto QS-10                        |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Bussola a innesto QS-10                        |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo  | Ottone, nichelato                              |