


Controllore FED-CEC

Codice prodotto: 559869
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per il controllo di unità di azionamento elettrico con Front-End-Display.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Interfaccia Fieldbus	CAN
Interfaccia Fieldbus, tecnica di collegamento	Connettore maschio Sub-D 9 poli
Interfaccia Fieldbus, tipo di trasmissione	1 Mbit/s max. Regolabile
Ethernet, connettore	RJ45
Ethernet, numero	1
Ethernet, velocità di trasmissione dati	10 Mbit/s
Ethernet, protocolli supportati	TCP/IP, EasyIP
Software di programmazione	CoDeSys provided by Festo
Linguaggio di programmazione	A norma IEC 61131-3 Schema a contatti (LDR) Lista istruzioni (STL) Testo strutturato Schema funzioni Linguaggio sequenziale CFC supplementare
Dati UC	Processore RISC 32 bit 24 MHz Watchdog