


calotta VMPAL-KM-SD44-IP67-0

Codice prodotto: 560429

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	102 g
Connessione elettrica	Cablabile
Diametro ammissibile del cavo	5 ... 13 mm
Sezione attacco	0,14 ... 0,34 mm ²
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato