



Piastra regolatore VABF-S4-1-R5C2-C-10E

Codice prodotto: 560772

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	26 mm
Basato su standard	ISO 15407-2
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzione del controllore	Costante di pressione in uscita Con scarico secondario
Selezione del manometro	Possibile
Pressione d'esercizio	1 MPa
Pressione di lavoro	10 bar
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.05 MPa...0.85 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar...8.5 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	7.25 psi...123.25 psi
Pressione d'ingresso 1	0.5 bar...10 bar
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	735 g
Fissaggio con montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Attacco manometro	Tramite graffa di sicurezza
Materiale pannello di comando	PA
Materiale corpo regolatore	Alluminio pressofuso