

# Tirante VMPAL-ZAS-605

Codice prodotto: 561131

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|--|---|
| Lunghezza                                | 605 mm                                    |
| Dimensioni del pacchetto                 | 3   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato          |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura ambiente                     | -5 °C...50 °C                             |
| Coppia di serraggio max.                 | 1.7 Nm                                    |
| Peso prodotto                            | 405 g                                     |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale tirante                        | Acciaio inossidabile ad alta lega         |