

Tappo di chiusura QSPC10

Codice prodotto: 562243

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Progettazione	Esecuzione diritta
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Peso prodotto	0.4 g
Tipo di montaggio	Mounting pin
Collegamento pneumatico, porta 1	Cartuccia 10 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del tappo di chiusura	POM
Materiale dell'o-ring	NBR