

Cavo di collegamento VMPAL-KM-S-SD44-IP67-

Codice prodotto: 562393

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento elettrico | Cavo con connettore maschio |
| Caratteristiche cavo | Standard |
| Raggio minimo di curvatura del cavo | 115 mm |
| Diametro cavo | 9.6 mm |
| Struttura del cavo | 36 x 0,25 mm ² |
| Grado di protezione | IP67 Conforme IEC 60529 |
| Temperatura ambiente con cavo mobile | -5 °C...80 °C |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Materiale della guaina del cavo | PVC |