

giunto
EAMC-16-20-5-5
Codice prodotto: 562676

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	5 mm
Diametro alloggiamento 2	5 mm
Taglia	16
Lunghezza nominale	20 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	10.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,28 kgmm ²
Coppia trasferibile	1,1 Nm
Peso	8 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS