


separatore d'acqua MS6N-LWS-1/4-U-V

Codice prodotto: 564871

FESTO

Scarico condensa mediante valvola di scarico automatico.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Automatico
Costruzione	Separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	38 ml
Protezione tazza	Integrata (tazza metallica)
Grado di separazione condensa	99 %
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	2.400 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	820 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Attacco pneumatico 2	1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Materiale finestrino	PA