


Connettore maschio NECU-S-M12G3-HX-Q7

Codice prodotto: 564946

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Frequenza del collegamento	3
Peso prodotto	32.8 g
Collegamento elettrico	A 3 poli Codifica A M12x1 Connettore maschio dritto/connettore di spostamento dell'isolamento
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...48 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...48 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	6 A
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Diametro cavo ammesso	4.7 mm...6 mm
Diametro del singolo filo	0.1 mm
Diametro filo	1.6 mm...2 mm
Sezione del conduttore	0.34 mm ² ...0.75 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	PA Zinco pressofuso Ottone nichelato
Materiale della vite di bloccaggio	Zinco pressofuso, nichelato
Materiale guarnizioni	FPM PUR
Materiale del contatto elettrico	Bronzo
Guaina isolante ammessa	PVC