

# Sottobase elettrica VAVE-L1-1VH3-LP

Codice prodotto: 566715

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione da inversione di polarità	Bipolare
Funzioni aggiuntive	Parascintille
Display degli stati dei segnali	LED
Tensione nominale d'esercizio DC	12 V 24 V
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Grado di inquinamento	3
Temperatura ambiente estesa	-5 ... 60° C
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	1.5 g
Collegamento elettrico	A 2 poli Connettore femmina
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Tipo di montaggio	Clip
Colore corpo	Nero
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA