


# modulo AS-i CESA-GW-AS-CO

Codice prodotto: 567033  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	85 mm x 120 mm x 83 mm
Elementi di comando	4 pulsanti
Indicazioni di stato	Display LCD LED giallo modo progettazione LED verde funzionamento AS-i normale LED verde tensione AS-i OK LED verde PROFIBUS-Master LED verde programmazione slave LED verde tensione ON LED rosso errore di configurazione
Tensione d'esercizio	Tensione AS-i 30 V CC
Corrente assorbita	200 mA dal circuito AS-interface
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 85 °C
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 55 °C
Controllo di sensibilità agli urti	A norma EN 61131-2
Controllo di sensibilità alle vibrazioni	A norma EN 61131-2
Peso	520 g
Interfaccia Fieldbus, tipo di trasmissione	10 kbit/s fino a 1 Mbit/s
Interfaccia Fieldbus, tecnica di collegamento	Connettore maschio 5 poli COMBICON
Interfaccia Fieldbus	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Interfaccia di programmazione/diagnostica	Interfaccia seriale RS 232
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato