


modulo AS-i CACF-BT-AS

Codice prodotto: 567035
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	46 mm x diametro 19 mm
Indicazioni di stato	LED verde tensione AS-i > 26V LED giallo tensione AS-i > 18,5V
Tensione d'esercizio	Tensione AS-i 30 V CC
Corrente assorbita	10 mA
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 75 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 55 °C
Interfaccia Fieldbus, tecnica di collegamento	Cavo piatto AS-i / Cavo rotondo AS-i
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS