

# tubo in plastica PLN-U

Codice prodotto: 567449

FESTO

Si prega di rispettare la quantità minima per l'ordine.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	5/8
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-22 ... 178 °F
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Neutro Rosso Nero Argento Bianco
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE