

tubo in plastica

PUN-H-1/2-BL-150-CB

Codice prodotto: 567951

FESTO

Omologato per l'industria alimentare. (resistente all'idrolisi)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/2
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,204 ft
Raggio min. di curvatura	0,075 ft
Indicazioni per l'impiego	TPE-U Ether basiert
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: pressione d'esercizio in funzione della temperatura, vedi diagramma, max. 0,3 MPa a 0 - 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Prova antincendio materiale	UL94 HB
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-31 ... 145 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,88 oz/ft
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 1/2"
Colore	Blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)