

Tubo in plastica PEN-3/8-SW-150-CB

Codice prodotto: 569885

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno pollici | 3/8 |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata | 0,131 Feet |
| Raggio minimo di curvatura | 0,088 Feet |
| Caratteristiche tubo | applicabile su catene portacavi per applicazioni con elevate frequenze di ciclo |
| Condizioni di test della tubazione | Applicabile su catene portacavi: > 5 milioni di cicli secondo FN 942021 |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -14,4 psi...145 psi |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -22 °F...140 °F |
| Peso prodotto secondo la lunghezza | oz/ft |
| Attacco pneumatico | Per connettore a innesto diametro esterno 3/8" " |
| Colore | Nero |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale tubo | PE |