

Tube in plastica PEN-5/8-BL-150-CB

Codice prodotto: 569895

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno pollici	5/8
Raggio di curvatura rilevante per la portata	0,41 Feet
Raggio minimo di curvatura	0,196 Feet
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi per applicazioni con elevate frequenze di ciclo
Condizioni di test della tubazione	Applicabile su catene portacavi: > 5 milioni di cicli secondo FN 942021
Pressione operativa in funzione della temperatura	-14,4 psi...145 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 °F...140 °F
Peso prodotto secondo la lunghezza	oz/ft
Attacco pneumatico	Per diametro esterno del connettore a innesto di 5/8"
Colore	Blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE