

Tubo in plastica PLN-5/8-SW-150-CB

Codice prodotto: 569911

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno pollici	5/8
Raggio di curvatura rilevante per la portata	0,311 Feet
Raggio minimo di curvatura	0,197 Feet
Pressione operativa in funzione della temperatura	-14,4 psi...203 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-22 °F...176 °F
Peso prodotto secondo la lunghezza	oz/ft
Attacco pneumatico	Per diametro esterno del connettore a innesto di 5/8" "
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE