


adattatore VAVE-C8-1R8

Codice prodotto: 571686

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore di stato del segnale	LED
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Coppia di serraggio	0,25 Nm
Peso	3,5 g
Connessione elettrica	3 poli / 2 poli M8 / - Connettore maschio / femmina
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Materiale contatti a innesto	Bronzo