

# Tubo in plastica PAN-M-10X1,25-NT

Codice prodotto: 572089

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	10 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	65 mm
Diametro interno	7,5 mm
Min. raggio di curvatura	45 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 26 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,035 kg/m
Colore	neutro
Durezza Shore	D 65 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	Poliammide 12