


tubo in plastica PAN-MF-4X0,75-SW-500

Codice prodotto: 572091

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	15 mm
Diametro interno	2,5 mm
Raggio min. di curvatura	10 mm
Conforme alla norma	DIN 73378-PA12-PHL
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 3,1 MPa -0,95 ... 31 bar -13,775 ... 449,5 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,008 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 4 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 65 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12