


connettore per cavo NEFU-X22F-M12G4

Codice prodotto: 572225
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	36 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza	40 mm
Fissaggio	Con foro passante
Peso	30 g
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina, M12x1, 4 poli, codifica A
Tensione d'esercizio CC, interfaccia AS	26,5 ... 31,6 V
Tensione d'esercizio nominale CC, interfaccia AS	26,5 V
Grado di protezione	IP65 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Materiale testata	PA