

Strozzatore fisso VMPA1-FT-NW1.0-10

Codice prodotto: 572547

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura
Attacco pneumatico 1	Sottobase
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	36 ... 41 l/min
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Diametro nominale	1 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 40 °C
Temperatura del fluido	-5 ... 60 °C
Peso	0,06 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite cava	Lega di alluminio per lavorazione plastica