


Valvola pneumatica CJ-5/2-1/4

Codice prodotto: 5736

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Funzione valvola | 5/2 doppio solenoide |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Portata nominale standard | 1400 l/min |
| porta di lavoro pneumatica | G1/4 |
| Pressione di lavoro | 1 bar...16 bar |
| Dimensione nominale | 6.5 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Azionatore manuale | Senza arresto |
| Pressione pilotaggio | 2 bar...10 bar |
| Frequenza massima di commutazione | 40 Hz |
| Tempo di accensione | 28 ms |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura del fluido | -10 °C...60 °C |
| Tipo di montaggio | Su sottobase |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12 | G1/8 |
| Attacco servo pilotaggio 14 | G1/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 4 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, attacco 5 | G1/4 |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale corpo | Lega di alluminio battuto |
| Materiale membrana | PUR |