

Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-12

Codice prodotto: 574476

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensioni griglia | 19 mm |
| Numero max di posti valvola | 16 |
| Pressione d'esercizio | -0.09 MPa...1 MPa |
| Pressione di lavoro | -0.9 bar...10 bar |
| Approvazione | Marchio di fabbrica RCM c UL us - Recognized (OL) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Coppia di serraggio max. del fissaggio su guida DIN | 1.5 Nm |
| Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola | 1.18 Nm |
| Coppia di serraggio max. fissaggio a parete | 3 Nm |
| Peso prodotto | 1787 g |
| Attacco del servopilotaggio 12/14 | M5 |
| Scarico del servo pilotaggio 82/84 | M5 |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 4 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, attacco 5 | G3/8 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento | Lega di alluminio battuto |