


Portale lineare DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

Codice prodotto: 574497

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 0.5
Carico utile	0 ... 0,5 kg
Attuatore, asse Z	DGSL-8
Tipo di attuatore, asse Z	Pneumatico
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Attuatore, asse Y	DGC-12
Tipo di attuatore, asse Y	Pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 1.900 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,02$ mm