


# Portale lineare DHSL-0.5-EGC50TB-DGSL8

Codice prodotto: 574498

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 0.5
Carico utile	0 ... 0,5 kg
Attuatore, asse Z	DGSL-8
Tipo di attuatore, asse Z	Pneumatico
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Attuatore, asse Y	EGC-50-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 1.900 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,08$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	$\pm 0,08$ mm