


Portale lineare DHSL-2-EGC80TB-EGSA50

Codice prodotto: 574506

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 2
Carico utile	0 ... 2 kg
Attuatore, asse Z	EGSA-50
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	± 0,01 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	± 0,01 mm
Attuatore, asse Y	EGC-80-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	± 0,08 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	± 0,08 mm